

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 единица):**

| № п/п | Наименование                                                 | Ед. изм. | Кол-во |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1.1   | Аппарат электрохирургический радиочастотный с сетевым шнуром | шт       | 1      |
| 1.2   | Ножная педаль двухклавишная                                  | шт       | 1      |
| 1.3   | Нейтральный электрод резиновый многоразовый взрослый         | шт       | 2      |
| 1.4   | Кабель нейтрального электрода                                | шт       | 4      |
| 1.5   | Держатели монополярных электродов                            | шт       | 2      |
| 1.6   | Комплект электродов:                                         |          |        |
| 1.6.1 | Держатели монополярных электродов двухкнопочный 4 мм         | шт       | 4      |
| 1.6.2 | Держатели монополярных электродов двухкнопочный 2.4 мм       | шт       | 4      |
| 1.6.3 | Держатели монополярных электродов 1.6 мм                     | шт       | 4      |
| 1.7   | Комплект монополярных электродов                             | шт       | 86     |
| 1.8   | Кабель биполярный                                            | шт       | 5      |
| 1.9   | Пинцет биполярный                                            | шт       | 30     |
| 1.10  | Электрод биполярный игольчатый                               | шт       | 4      |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

| № п/п | Наименование характеристики                                                                  | Технические требования, количество                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1   | Генератор электрохирургический радиочастотный                                                |                                                                                     |
| 2.1.1 | Возможность работы в следующих режимах                                                       | Резание<br>Коагуляция<br>Резание+Коагуляция<br>Фульгурация<br>Биполярная коагуляция |
| 2.1.2 | Возможность работы с монополярными электродами 1,6мм; 2,4мм и 4мм.                           | Наличие                                                                             |
| 2.1.3 | Отображение уровня мощности                                                                  | Наличие                                                                             |
| 2.1.4 | Совместимость электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов между собой и с прибором | Наличие                                                                             |

|       |                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1.5 | Возможность стерилизации в автоклаве всех электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов, нейтральный электрод. Возможность обработки перекисью водорода и любыми не спиртосодержащими дезинфицирующими средствами. | Наличие    |
| 2.1.6 | Работа от сети 220 В $\pm$ 5%/50 ГЦ $\pm$ 5%                                                                                                                                                                               | Наличие    |
| 2.2   | Ножная педаль                                                                                                                                                                                                              |            |
| 2.2.1 | Приводит в действие генератор                                                                                                                                                                                              | Наличие    |
| 2.2.2 | Длина кабеля не менее 1 м                                                                                                                                                                                                  | Наличие    |
| 2.3   | Нейтральный электрод                                                                                                                                                                                                       |            |
| 2.3.1 | Пластина электрода устойчива к воздействию дезинфицирующих средств                                                                                                                                                         | Наличие    |
| 2.3.2 | Длина кабеля не менее 2 м                                                                                                                                                                                                  | Наличие    |
| 2.4   | Наконечники для электродов (монополярные)                                                                                                                                                                                  |            |
| 2.4.1 | Длина кабеля не менее 2 м                                                                                                                                                                                                  | Наличие    |
| 2.4.2 | Устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств                                                                                                                                                                            | Наличие    |
| 2.5   | Наконечники для электродов ручного включения                                                                                                                                                                               |            |
| 2.5.1 | Длина кабеля не менее 2 м                                                                                                                                                                                                  | Наличие    |
| 2.5.2 | Устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств                                                                                                                                                                            | Наличие    |
| 2.5.3 | Кнопки ручного включения                                                                                                                                                                                                   | Не менее 2 |
| 2.6   | Биполярный пинцет                                                                                                                                                                                                          |            |
| 2.7   | Кабель для биполярного пинцета                                                                                                                                                                                             |            |
| 2.7.1 | Устойчив к воздействию дезинфицирующих средств                                                                                                                                                                             | Наличие    |
| 2.7.2 | Длина кабеля не менее 2 м                                                                                                                                                                                                  | Наличие    |
| 2.8   | Комплект монополярных электродов                                                                                                                                                                                           |            |
| 2.8.1 | электрод петлевой с круглой тонкой дугой, диаметром 8 мм посадочное 1.6 мм – 5шт                                                                                                                                           | Наличие    |
| 2.8.2 | электрод петлевой с треугольной тонкой дугой, диаметром 7 мм посадочное 2.4 мм – 5шт                                                                                                                                       | Наличие    |
| 2.8.3 | электрод петлевой с круглой тонкой дугой, диаметром 8мм x 0.2 мм посадочное 2.4 мм – 5шт                                                                                                                                   | Наличие    |
| 2.8.4 | электрод шариковый изогнутый с диаметром шарика 3 мм посадочное 1,6 мм – 5шт                                                                                                                                               | Наличие    |
| 2.8.5 | электрод игольчатый прямой диаметром 0,3 мм посадочное 1,6 мм – 5шт                                                                                                                                                        | Наличие    |
| 2.8.6 | электрод игольчатый изогнутый диаметр 0,2мм посадочное 1,6 мм – 5шт                                                                                                                                                        | Наличие    |
| 2.8.7 | электрод игольчатый изогнутый длина иглы 20мм диаметр 0,5мм посадочное 2,4 мм – 5шт                                                                                                                                        | Наличие    |

|        |                                                                                                            |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.8.8  | электрод игла длина 110мм диаметр 0,4мм изогнутый на конце посадочное 2,4 мм – 5шт                         | Наличие |
| 2.8.9  | Электрод артроскопический крючковой 90° длина 115мм длина иглы 4мм диаметр 0,6мм посадочное 2,4 мм – 2шт   | Наличие |
| 2.8.10 | Электрод артроскопический крючковой 90° длина 115мм длина иглы 1,5мм диаметр 0,6мм посадочное 2,4 мм – 2шт | Наличие |
| 2.8.11 | Электрод лапароскопически шпатель длина 330мм посадочное 4 мм – 2шт                                        | Наличие |
| 2.8.12 | электрод игольчатый вольфрамовый диаметром 0,5 мм и длиной иглы 4,5 мм посадочное 4 мм – 5шт               | Наличие |
| 2.8.13 | электрод игольчатый вольфрамовый изогнутый диаметром 0,5 мм и длиной иглы 3,5 мм посадочное 2.4 мм – 5шт   | Наличие |
| 2.8.14 | Электрод шпатель не меньше 26x3,2 мм посадочное 4мм – 5шт                                                  | Наличие |
| 2.8.15 | электрод шпатель не меньше 20x2,5 мм посадочное 2,4мм – 5шт                                                | Наличие |
| 2.8.16 | Электрод с проволоочной петлей круглое диаметр 10мм посадочное 4мм – 5шт                                   | Наличие |
| 2.8.17 | Электрод-шарик изогнутый у посадочной части 100мм диаметр 0,2мм посадочное 4мм – 5шт                       | Наличие |
| 2.8.18 | Электрод-шарик изогнутый диаметр 2мм посадочное 2,4мм – 5шт                                                | Наличие |
| 2.8.19 | Электрод-шарик прямой диаметр 1мм посадочное 2.4мм – 5шт                                                   | Наличие |
| 2.9    | Пинцет биполярный                                                                                          |         |
| 2.9.1  | Биполярный пинцет изогнутый на конце 165x8x1мм – 5шт                                                       | Наличие |
| 2.9.2  | Пинцет биполярный прямой 165x8x2 мм – 5шт                                                                  | Наличие |
| 2.9.3  | Пинцет биполярный прямой 180x8x2 мм – 5шт                                                                  | Наличие |
| 2.9.4  | Пинцет биполярный прямой с антипригарным покрытием 180x8x2 мм – 5шт                                        | Наличие |
| 2.9.5  | Пинцет биполярный прямой с антипригарным покрытием 165x8x2 мм – 5шт                                        | Наличие |
| 2.9.6  | Пинцет биполярный прямой с антипригарным покрытием 110x6x0,5мм – 5шт                                       | Наличие |
| 2.10   | Электрод игольчатый биполярный                                                                             |         |
| 2.10.1 | Электрод игольчатый биполярный, штыковидная форма, длина игл не меньше 35мм                                | Наличие |

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)**

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента инсталляции и ввода в эксплуатацию.